

**HOLEX****Vlakfrees 45°, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 100/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214202 100/6
GTIN	4067263002024
Artikelklasse	220

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zonder inwendige koeling.

**Opmerking:**GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 5,7** met steel nr. **674252 gr. 20IP** gebruiken.**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	SE.. 1204..
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Aantal snijkanten Z	6
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	50 mm
Maximale buiten-Ø D <sub>max</sub>	113 mm
Opnameboring-Ø	32 mm
Wisselplaatschroevenset	219848 (20IP; 5,7 Nm)

Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	MTC
Norm	Fabrieksnorm
Producttype	Vlakfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219848
---------------------------------	--------