


**SEKT 1204 AFTN, HBM020, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215092 UNI
GTIN	4067263002031
Artikelklasse	22A

Omschrijving**Uitvoering:**

PVD-gecoate hardmetalen wisselplaten voor het bewerken van verschillende materialen. Het universele materiaal maakt procesveilig werken onder wisselende bedrijfsomstandigheden mogelijk. Deze wisselplaten worden gekenmerkt door een hoge mate van slijtvastheid en breukvastheid, evenals de mogelijkheid van toepassing voor nat en droog bewerken.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

$a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Plaatdikte E	4,76 mm
Soort	UNI
Voeding f_z per tand	0,08 - 0,40 mm
ISO-code wisselplaat	SEKT 1204 AFTN
Soort	HBM020

Snijmateriaal	HM
Bladdikte	4,76 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	290 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		