

Garant**RDHT 1003 met diamantcoating, positief, HB7810, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212231 ALU
GTIN	4045197555670
Artikelklasse	21B

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Voeding f_z per tand: 0,22 mm

ISO-code wisselplaat: RDHT 1003

Type: ALU

Technische beschrijving

Type	ALU
ISO-code wisselplaat	RDHT 1003
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7810
Voeding f_z per tand	0,22 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	400 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		