



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met schroefdraad, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 35/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222060 35/2
GTIN	4960664712496
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkraft en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfreesen. Grote afkoppellengtes bij het duikfreesen zijn door de geringe snijkraft geen probleem.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ bij LD geometrie	3,5 mm
Wisselplaatschroef	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Opnamedraad M	M16
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1,5 mm
Wisselplaatafmeting	10
$\varnothing D_3$	18 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	35 mm

geschikte wisselplaat	SOMT..
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor α_{\max}	17,4 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Raminghoek α_{\max}	1,19 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229717
-------------	--------