



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222050 63/4
GTIN	4960664712595
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieëiging tot een minimum.

Toepassing:

Voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfreesen. Grote afkoppellengtes bij het duikfreesen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	50 mm
geschikte wisselplaat	SOMT..
Schacht-Ø D_s , h6	42 mm
Wisselplaatafmeting	14
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Totale lengte L_{totaal}	150 mm
Wisselplaatschroef	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Snijkant-Ø D_c	63 mm
Aantal snijkanten Z	4
Ø D_3	39 mm

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$ bij LD geometrie	5 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	102 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,54 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	38 mm
Instelhoek κ	10 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229719
-------------	--------