


Garant**Machinetap Vorm B, stoomontlaten, M: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2150 M12
GTIN	4067263086079
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:****Zoals nr. 132150.**

Bijzonder stabiele vorm.

Geleidingsdeel met smeergroeven, maar zonder spaangroeven. Aansnijding vorm B, met sterke schilaansnijding.**Voordeel:****Optimale eigengeleiding en geen nasnijden** tijdens de terugloop.**Technische beschrijving**

Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Schroefdraad-Ø	12 mm
Draadafmeting	M12
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Draadspoed	1,75 mm
Draaddiepte	36 mm
Schacht-Ø D _s	9 mm

Inhoud	10
Kerngat-Ø	10,2 mm
Draadsoort	M
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	6 m/min	M
CuZn	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N

Olie	geschikt
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt

Accessoires

MachinetapVorm B M M12	132150 M12
------------------------	------------