



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met schroefdraad, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 35/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222060 35/3
GTIN	4960664712502
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkraft en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkraft geen probleem.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ bij LD geometrie	3,5 mm
Opnamedraad M	M16
Wisselplaatschroef	229717 (15IP; 3,5 Nm)
geschikte wisselplaat	SOMT..
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1,5 mm
Wisselplaatafmeting	10
$\varnothing D_3$	18 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	35 mm

Aantal snijkanten Z	3
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α_{\max}	17,4 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Ramplinghoek α_{\max}	1,19 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229717
-------------	--------