


**Garant****Machinetap, stoomontlaten, M: M5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5450 M5
GTIN	4067263090694
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Zoals nr. 135450.**  
Bijzonder stabiele vorm. **HSS-E**

**Technische beschrijving**

Draadspoed	0,8 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Inhoud	10
Totale lengte L	70 mm
Kerngat-Ø	4,2 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	5 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadafmeting	M5
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Draadsoort	M
Norm	DIN 371
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	10 mm
Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	6 m/min	M
CuZn	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		

---

## Accessoires

Machinetap M M5

135450 M5