

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNF: 10-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133404 10-32
GTIN	4067263161424
Artikelklasse	12H

Omschrijving

Uitvoering:
Met schilaansnijding.

HOLEX Clever Tap:

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	4,83 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	14,49 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Draadspoed	0,794 mm
Norm	DIN 371
Aantal spaangroeven	3
Draadafmeting	10-32 UNF
Kerngat-Ø	4,1 mm
Totale lengte L	70 mm
Draadsoort	UNF
Aantal snijkanten Z	3

Schacht-vierkant □	4,9 mm
Gangen per inch	32
Serie	CleverTap
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		