

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNC: 4-40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	137868 4-40
GTIN	4067263161455
Artikelklasse	12H

**Omschrijving****Uitvoering:****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel. **HSS-E**

**Toepassing:**

**Voor UNC-unieschroefdraad** grof ASME – B1.1.

**Technische beschrijving**

Draadafmeting	4-40 UNC
Draaddiepte	7,1 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	2,84 mm
Draadsoort	UNC
Kerngat-Ø	2,35 mm
Totale lengte L	56 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Draadspoed	0,635 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Gangen per inch	40
Snijmateriaal	HSS E

Norm	DIN 371
Aantal snijkanten Z	3
Serie	CleverTap
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		