


**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, M: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1270 M12
GTIN	4067263090564
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:
Zoals nr. 131265.
Met schilaansnijding.

HOLEX Clever Tap:

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel. **ISO 2 6H HSS-E**

Technische beschrijving

Inhoud	10
Schacht-Ø D _s	9 mm
Totale lengte L	110 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	1,75 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Norm	DIN 376

Draadsoort	M
Draaddiepte	24 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadafmeting	M12
Schroefdraad-Ø	12 mm
Kerngat-Ø	10,2 mm
Snijmateriaal	HSS E
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P

Olie	geschikt
nat maximaal	geschikt

Accessoires

HOLEX Clever Tap machinetapVorm B DIN 371/376 M M12	131265 M12
---	------------