



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/2Lmm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 222050 32/2L |
| GTIN | 4960664707591 |
| Artikelklasse | 250 |

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkraft en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

Voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfreesen. Grote afkoppellengtes bij het duikfreesen zijn door de geringe snijkraft geen probleem.

Technische beschrijving

| | |
|---|-----------------------|
| Wisselplatafmeting | 10 |
| Totale lengte L_{totaal} | 200 mm |
| Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ | 1,5 mm |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Wisselplaatschroef | 229717 (15IP; 3,5 Nm) |
| Snijkant-Ø D_c | 32 mm |
| Schacht-Ø D_s h6 | 32 mm |
| Ø D_3 | 15 mm |
| Afkoppellengte L_1 | 120 mm |
| geschikte wisselplaat | SOMT.. |

| | |
|---|------------------|
| Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$ bij LD geometrie | 3,5 mm |
| Inwendige koeling | ja |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$ | 62 mm |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$ | 47 mm |
| Rampinghoek α_{\max} | 1,43 graden |
| Ramplinglengte L voor α_{\max} | 14,4 mm |
| Instelhoek κ | 10 graden |
| Schachtuitvoering | cilinderschacht |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Freestoepping | Ramping |
| Freestoepping | Plungen |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Kopieerfrees |

Accessoires

| | |
|-------------|--------|
| Spanschroef | 229717 |
|-------------|--------|