

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNC: 10-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133353 10-24
GTIN	4067263161837
Artikelklasse	12H

Omschrijving

Uitvoering:
Met schilaansnijding.

HOLEX Clever Tap:

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	4,83 mm
Kerngat-Ø	3,9 mm
Gangen per inch	24
Draadspoed	1,058 mm
Draadafmeting	10-24 UNC
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	70 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Draaddiepte	14,49 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	4,9 mm

Norm	DIN 371
Draadsoort	UNC
Serie	CleverTap
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		