



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222050 80/5
GTIN	4960664712601
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

Voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfreesen. Grote afkoppellengtes bij het duikfreesen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L ₁	50 mm
Wisselplaatschroef	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Ø D ₃	56 mm
Schacht-Ø D _s h6	42 mm
Totale lengte L _{totaal}	150 mm
Wisselplaatafmeting	14
Aantal snijkanten Z	5
geschikte wisselplaat	SOMT..

Snijkant-Ø D_c	80 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ bij LD geometrie	5 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	158 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	136 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,38 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	55 mm
Instelhoek κ	10 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229719
-------------	--------