

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNC: 7/16-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133353 7/16-14
GTIN	4067263161875
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Toepassing:

Voor **UNC-unieschroefdraad** grof ASME – B1.1.

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	6,2 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D _s	8 mm
Draadafmeting	7/16-14 UNC
Totale lengte L	100 mm
Gangen per inch	14
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	9,4 mm
Schroefdraad-Ø	11,11 mm
Draadspoed	1,814 mm
Draaddiepte	33,33 mm

Norm	DIN 376
Draadsoort	UNC
Snijmateriaal	HSS E
Serie	CleverTap
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		