

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNC: 5/8-11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133353 5/8-11
GTIN	4067263161899
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Toepassing:

Voor **UNC-unieschroefdraad** grof ASME – B1.1.

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	13,5 mm
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	9 mm
Draadsoort	UNC
Draadspoed	2,309 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	15,88 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	110 mm
Draadafmeting	5/8-11 UNC
Snijmateriaal	HSS E

Schacht-Ø D _s	12 mm
Gangen per inch	11
Draaddiepte	47,64 mm
Serie	CleverTap
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		