

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNC: 6-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	137868 6-32
GTIN	4067263162308
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel. **HSS-E**

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNC
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	56 mm
Norm	DIN 371
Kerngat-Ø	2,85 mm
Schacht-Ø D _s	4 mm
Draadafmeting	6-32 UNC
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	3,51 mm
Gangen per inch	32
Draadspoed	0,794 mm

Schacht-vierkant □	3 mm
Draaddiepte	27,78 mm
Serie	CleverTap
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		