

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNF: 3/4-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133404 3/4-16
GTIN	4067263161981
Artikelklasse	12H

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Met schilaansnijding.**

**HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

**Toepassing:**

**Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.**

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Gangen per inch	16
Norm	DIN 374
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	17,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	57,15 mm
Draadsoort	UNF
Draadspoed	1,587 mm
Schacht-vierkant □	11 mm

Draadafmeting	3/4-16 UNF
Totale lengte L	110 mm
Aantal snijkanten Z	3
Serie	CleverTap
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		