


**Garant****VHM-afbramer met spiraal 90°, TiSiN, Ø h6 DC: 10Mmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8156 10M
GTIN	4067263091325
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:****Zoals nr. 208156.**

Afbramer voor **universeel gebruik** in vrijwel alle materialen. Dankzij de nieuw ontwikkelde coating worden opbouwsnijkmateriaal, ook in aluminium of in RVS, effectief voorkomen.

Tolerantie: **Maat S = +/- 0,2 mm.**

**Tophoek = +/- 5 boogminuten.**

**Uitstekende oppervlaktekwaliteiten** dankzij 35°-**spiraalhoek**. Extra lange afbramers voor uitstekende afbraamresultaten bij bijzonder moeilijk bereikbare contouren. Gereedschap zonder punt.

**Toepassing:**

Uitstekend geschikt voor het **afschuinen** en **afbramen** van werkstukken en voor **contourwerkzaamheden**.

**Technische beschrijving**

kleine Ø D <sub>3</sub>	5 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	10 mm
grote Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Totale lengte L	100 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inhoud	5
Maat S	3,5 mm
Aantal tanden Z	4
Fasenfrezen	45 graden
Voeding f <sub>z</sub> in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Coating	TiSiN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Tolerantie nominale Ø	h6
Spiraelhoek	35 graden
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	groen
Producttype	Afbramer

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	onder voorwaarden geschikt	180 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	220 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P

Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	115 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	65 m/min	P
Staal < 55 HRC	onder voorwaarden geschikt	35 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	100 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		
Lucht	onder voorwaarden geschikt		

## Accessoires

VHM-afbramer met spiraal90° Ø h6 DC 10M mm

208156 10M