

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNC: 3/4-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133353 3/4-10
GTIN	4067263161905
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Toepassing:

Voor **UNC-unieschroefdraad** grof ASME – B1.1.

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	57,15 mm
Gangen per inch	10
Draadspoed	2,54 mm
Schacht-Ø D _s	14 mm
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	11 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadafmeting	3/4-10 UNC

Draadsoort	UNC
Kerngat-Ø	16,5 mm
Totale lengte L	125 mm
Serie	CleverTap
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		