

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNF: 3/8-24****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 138004 3/8-24 |
| GTIN          | 4067263162421 |
| Artikelklasse | 12H           |

**Omschrijving****Uitvoering:****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel. **HSS-E**

**Toepassing:**

**Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.**

**Technische beschrijving**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Kerngat-Ø                | 8,5 mm     |
| Totale lengte L          | 100 mm     |
| Gangen per inch          | 24         |
| Aantal snijkanten Z      | 3          |
| Draadsoort               | UNF        |
| Schroefdraad-Ø           | 9,53 mm    |
| Norm                     | DIN 374    |
| Schacht-vierkant □       | 7 mm       |
| Draadafmeting            | 3/8-24 UNF |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 9 mm       |
| Draaddiepte              | 23,83 mm   |
| Draadspoed               | 1,058 mm   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Aantal spaangroeven          | 3  |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Serie                        | CleverTap                                  |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Spiraalhoek                  | 40 graden                                  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |

## Gebruikersgegevens

|                               | Geschiktheid               | $V_c$    | ISO-code |
|-------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| Alum.                         | onder voorwaarden geschikt | 13 m/min | N        |
| Aluminium (kortspanend)       | onder voorwaarden geschikt | 13 m/min | N        |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 12 m/min | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 12 m/min | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup> | onder voorwaarden geschikt | 6 m/min  | P        |
| Olie                          | geschikt                   |          |          |
| nat maximaal                  | geschikt                   |          |          |