



## HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNF: 5/8-18



### Bestelgegevens

Bestelnummer	133404 5/8-18
GTIN	4067263161974
Artikelklasse	12H

### Omschrijving

**Uitvoering:**  
**Met schilaansnijding.**

**HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

**Toepassing:**

**Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.**

### Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 374
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Totale lengte L	100 mm
Draadspoed	1,411 mm
Draaddiepte	47,64 mm
Gangen per inch	18
Schroefdraad-Ø	15,88 mm

Kerngat-Ø	14,5 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	5/8-18 UNF
Serie	CleverTap
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		