

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HB7020, Grootte / aantal:
09T308/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2527 09T308/30
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Inhoud	250152 HB7020
Snijdiepte a_p	0,55 - 3,25 mm
Voeding f	0,25 - 0,4 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 09T308 Soort HB7020

250152 HB7020