

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, M: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	135255 M10
GTIN	4067263162049
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	10 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	100 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Draaddiepte	25 mm
Draadafmeting	M10
Draadspoed	1,5 mm
Draadsoort	M
Kerngat-Ø	8,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 371

Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		