

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HB7020, Grootte / aantal:
09T304/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2527 09T304/30
GTIN	4067263092254
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,4 mm/omw,
Inhoud	250150 HB7020
Snijdiepte a_p	0,25 - 3,25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 09T304 Soort HB7020

250150 HB7020