

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HB7020, Grootte / aantal:  
120408/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2527 120408/50
GTIN	4067263092322
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Voeding $f$	0,25 - 0,4 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	250158 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CNMG 120408 Soort HB7020

250158 HB7020