

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, M: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	135255 M12
GTIN	4067263162056
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Technische beschrijving

Draadspoed	1,75 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Draaddiepte	30 mm
Draadafmeting	M12
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	12 mm
Schacht-Ø D _s	9 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	110 mm
Draadsoort	M
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	10,2 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Snijmateriaal	HSS E
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		