

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HB7020, Grootte / aantal:  
160616/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2527 160616/30
GTIN	4067263092414
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Snijdiepte $a_p$	1,05 - 5,5 mm
Inhoud	250172 HB7020
Voeding $f$	0,25 - 0,4 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CNMG 160616 Soort HB7020

250172 HB7020