

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HB7020, Grootte / aantal:
190624/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2527 190624/30
GTIN	4067263092452
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,4 mm/omw,
Inhoud	250176 HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Snijdiepte a_p	1,6 - 6,75 mm
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 190624 Soort HB7020

250176 HB7020