

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, M: M20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	135255 M20
GTIN	4067263162070
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Technische beschrijving

Draadafmeting	M20
Schacht-Ø D _s	16 mm
Schacht-vierkant □	12 mm
Draadspoed	2,5 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	50 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	20 mm
Totale lengte L	140 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Norm	DIN 376
Draadsoort	M
Kerngat-Ø	17,5 mm

Snijmateriaal	HSS E
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		