

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HB7020, Grootte / aantal:
160612/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2527 160612/30
GTIN	4067263092391
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,8 - 5,5 mm
Voeding f	0,25 - 0,4 mm/omw,
Inhoud	250170 HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 160612 Soort HB7020

250170 HB7020