

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 09T304/30****Bestelgegevens**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | GG2530 09T304/30 |
| GTIN          | 4067263092476    |
| Artikelklasse | GGN              |

**Technische beschrijving**

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 120 - 240 mm/min             |
| Voeding $f$                         | 0,2 - 0,3 mm/omw,            |
| Inhoud                              | 250188 HBT020                |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,25 - 3,25 mm               |
| Aantal                              | 30                           |
| Soort                               | HBT020                       |
| Spaanbreker                         | PM                           |
| Producttype                         | Wisselplaat voor het draaien |

## Accessoires

CNMG 09T304 Soort HBT020

250188 HBT020