

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, MF: 18X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	136255 18X1
GTIN	4067263162247
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:
HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig - ontlaten draadprofiel.

Technische beschrijving

Norm	DIN 374
Draadsoort	MF
Draadspoed	1 mm
Kerngat-Ø	17 mm
Schroefdraad-Ø	18 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-Ø D _s	14 mm
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	11 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadafmeting	M18×1
Draaddiepte	45 mm

Snijmateriaal	HSS E
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		