

Garant**Draaiwisselplaat voorbewerken CNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid:
120412/50**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | GG2531 120412/50 |
| GTIN | 4067263092605 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snijdiepte a_p | 0,8 - 4,25 mm |
| Voeding f | 0,3 - 0,5 mm/omw, |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 100 - 260 mm/min |
| Aantal | 50 |
| Inhoud | 250324 HB7020 |
| Soort | HB7020 |
| Spaanbreker | SG |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Accessoires

CNMG 120412 Soort HB7020

250324 HB7020