

Garant**Draaiwisselplaat voorbewerken CNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid:
120412/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2531 120412/30
GTIN	4067263092599
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	250324 HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 260 mm/min
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,8 - 4,25 mm
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 120412 Soort HB7020

250324 HB7020