

Garant**Draaiwisselplaat voorbewerken CNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid:
160608/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2531 160608/30
GTIN	4067263092636
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 260 mm/min
Inhoud	250334 HB7020
Snijdiepte a_p	0,55 - 5,5 mm
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 160608 Soort HB7020

250334 HB7020