

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, MF: 20X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	136255 20X1,5
GTIN	4067263162261
Artikelklasse	12H

**Omschrijving****Uitvoering:****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig - ontlaten draadprofiel.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	12 mm
Draadsoort	MF
Schroefdraad-Ø	20 mm
Draaddiepte	50 mm
Aantal spaangroeven	4
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Kerngat-Ø	18,5 mm
Draadafmeting	M20×1,5
Totale lengte L	125 mm
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 374

Draadspoed	1,5 mm
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		