

**Garant****Draaiwisselplaat voorbewerken CNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid:  
160612/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2531 160612/30
GTIN	4067263092650
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,8 - 5,5 mm
Voeding $f$	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 260 mm/min
Inhoud	250336 HB7020
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CNMG 160612 Soort HB7020

250336 HB7020