

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 120412/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2530 120412/50
GTIN	4067263092544
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,8 - 4,25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Aantal	50
Inhoud	250198 HBT020
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 120412 Soort HBT020

250198 HBT020