

**HOLEX Clever Tap machinetap Vorm B DIN 371/376, ongecoat, M: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131265 M8
GTIN	4067263161547
Artikelklasse	12H

Omschrijving

Uitvoering:
Met schilaansnijding.

HOLEX Clever Tap:

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel. **ISO 2 6H HSS-E**

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Draadafmeting	M8
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	8 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	16 mm
Draadspoed	1,25 mm
Draadsoort	M
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Norm	DIN 371
Kerngat-Ø	6,8 mm

Totale lengte L	90 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		