

**Garant****Draaiwisselplaat voorbewerken CNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid:  
190624/30**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2531 190624/30
GTIN	4067263092711
Artikelklasse	GGN

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 260 mm/min
Inhoud	250343 HB7020
Voeding $f$	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	1,6 - 6,75 mm
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CNMG 190624 Soort HB7020

250343 HB7020