

Garant**Draaiwisselplaat voorbereken CNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid:
190616/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2531 190616/50
GTIN	4067263092704
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,6 - 6,75 mm
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 260 mm/min
Aantal	50
Inhoud	250341 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 190616 Soort HB7020

250341 HB7020