

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 150604/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2535 150604/50
GTIN	4067263092865
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	125 - 280 mm/min
Snijdiepte a_p	0,25 - 3,75 mm
Voeding f	0,25 - 0,4 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	250760 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 150604 Soort HB7020

250760 HB7020