

**HOLEX Clever Tap machinetap Vorm B DIN 371/376, ongecoat, M: M20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131265 M20
GTIN	4067263161585
Artikelklasse	12H

Omschrijving

Uitvoering:
Met schilaansnijding.
HOLEX Clever Tap:

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel. **ISO 2 6H**
HSS-E

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Schroefdraad-Ø	20 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	2,5 mm
Totale lengte L	140 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	16 mm
Draaddiepte	40 mm
Draadafmeting	M20
Norm	DIN 376

Schacht-vierkant □	12 mm
Kerngat-Ø	17,5 mm
Coating	onecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		