

**HOLEX Clever Tap machinetap Vorm B DIN 371/376, ongecoat, M: M24****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 131265 M24    |
| GTIN          | 4067263161592 |
| Artikelklasse | 12H           |

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Met schilaansnijding.**  
**HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel. **ISO 2 6H**  
**HSS-E**

**Technische beschrijving**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Snijmateriaal            | HSS E    |
| Norm                     | DIN 376  |
| Draadspoed               | 3 mm     |
| Tolerantieklasse         | ISO 2 6H |
| Draadsoort               | M        |
| Schacht-vierkant □       | 14,5 mm  |
| Draaddiepte              | 48 mm    |
| Totale lengte L          | 160 mm   |
| Aantal spaangroeven      | 4        |
| Schroefdraad-Ø           | 24 mm    |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 18 mm    |
| Aantal snijkanten Z      | 4        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Kerngat-Ø                    | 21 mm                                      |
| Draadafmeting                | M24  |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2×D bij blind gat                      |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2×D bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Serie                        | CleverTap                                  |
| Producttype                  | Tap  |

## Gebruikersgegevens

|                               | Geschiktheid               | $V_c$    | ISO-code |
|-------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| Alum.                         | onder voorwaarden geschikt | 13 m/min | N        |
| Aluminium (kortspanend)       | onder voorwaarden geschikt | 13 m/min | N        |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 12 m/min | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 12 m/min | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup> | onder voorwaarden geschikt | 6 m/min  | P        |
| Olie                          | geschikt                   |          |          |
| nat maximaal                  | geschikt                   |          |          |