

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 110408/50**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2535 110408/50
GTIN	4067263092841
Artikelklasse	GGN

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,55 - 2,75 mm
Voeding $f$	0,25 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	125 - 280 mm/min
Aantal	50
Inhoud	250754 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

DNMG 110408 Soort HB7020

250754 HB7020