



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222060 40/3
GTIN	4960664712519
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkraft en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfreesen. Grote afkoppellengtes bij het duikfreesen zijn door de geringe snijkraft geen probleem.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D ₃	23 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	1,5 mm
Snijkant-Ø D _c	40 mm
geschikte wisselplaat	SOMT..
Wisselplaatafmeting	10
Maximale snijdiepte a _{p max} bij LD geometrie	3,5 mm
Opnamedraad M	M16
Totale lengte L _{totaal}	40 mm

Aantal snijkanten Z	3
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α_{\max}	22,4 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,92 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229717
-------------	--------