

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 150608/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2538 150608/30
GTIN	4067263092971
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Inhoud	250784 HBT020
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Voeding $f$	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 3,75 mm
Aantal	30
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

DNMG 150608 Soort HBT020

250784 HBT020