


**CNMG 120412 DNMG, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 150608/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2542 150608/30
GTIN	4067263093039
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,55 - 3,75 mm
Inhoud	250786 HBT020
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 200 mm/min
Aantal	30
Soort	HBT020
Spaanbreker	PR
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 150608 Soort HBT020

250786 HBT020