

Garant**Draaiwisselplaat voorbereken DNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid:
150612/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2539 150612/30
GTIN	4067263093015
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,8 - 3,75 mm
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 260 mm/min
Inhoud	30
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 150612 Soort HB7020

250864 HB7020